

## Hadice pro potravinu z pryže



### MILLENNIUM LL

**Univerzální hadice pro řadu aplikací v potravinářství**

**Duše:** bílá, hladká syntetická pryž  
**Výztuž:** syntetický kord, ocelová spirála  
**Obal:** modrá syntetická pryž  
**Prac. teplota:** od -30°C do +100°C

Tlako-sací hadice pro všeobecné náročné aplikace v potravinářském průmyslu. Ideální pro transport řady potravin jako: olivový olej, víno, pivo, ovocné šťávy, mléko, tuky a alkoholy o koncentraci do 96%. Duše bez chuti a zápachu, neobsahuje ftaláty a bisfenol A ani polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH Free), v souladu s ZEK 01.4-08 Cat.1. Testována na přítomnost těžkých kovů. Obal odolný atmosférickým vlivům a ozonu.

#### Čištění:

| horká voda | pára           | peroxid vodíku    |                   | kyselina peroctová |                   | kyselina fosforečná | chlor             | hydroxid sodný    |                   | kyselina dusičná  |                   |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                | 1%                | 3%                | 0,1%               | 0,5%              | 5%                  | 1%                | 2%                | 5%                | 0,1%              | 3%                |
| 80°C / 8 h | 110°C / 15 min | max 50°C / 10 min | max 30°C / 10 min | max 30°C / 10 min  | max 30°C / 10 min | Max 50°C / 15 min   | max 70°C / 15 min | max 70°C / 10 min | max 30°C / 10 min | max 50°C / 10 min | max 30°C / 10 min |

#### Normy a požadavky:

Potravinářství, kontakt s potravinami: EC 1935/2004 oraz EC 2023/2006 (GMP). Duše v souladu s FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI kat. 2, D.M. 21/03/73, 3-A Sanitary Standards 18-03 class II.



| index                | vnitřní průměr [mm] | vnější průměr [mm] | síla stěny [mm] | pracovní tlak [bar] | poruchový tlak [bar] | podtlak [bar] | poloměr ohybu [mm] | hmotn. [kg/m] | délka role [m] |
|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| IV-MILLENNIUM-LL-019 | 19                  | 30,5               | 5,75            | 10                  | 30                   | 0,9           | 60                 | 0,66          | 60             |
| IV-MILLENNIUM-LL-025 | 25                  | 36,5               | 5,75            | 10                  | 30                   | 0,9           | 75                 | 0,81          | 60             |
| IV-MILLENNIUM-LL-032 | 32                  | 43,5               | 5,75            | 10                  | 30                   | 0,9           | 100                | 1,05          | 60             |
| IV-MILLENNIUM-LL-038 | 38                  | 49,5               | 5,75            | 10                  | 30                   | 0,9           | 120                | 1,21          | 60             |
| IV-MILLENNIUM-LL-040 | 40                  | 52                 | 6               | 10                  | 30                   | 0,9           | 130                | 1,44          | 60             |
| IV-MILLENNIUM-LL-051 | 51                  | 63,5               | 6,25            | 10                  | 30                   | 0,9           | 170                | 1,88          | 60             |
| IV-MILLENNIUM-LL-060 | 60                  | 72,5               | 6,25            | 10                  | 30                   | 0,9           | 235                | 2,08          | 60             |
| IV-MILLENNIUM-LL-063 | 63,5                | 77                 | 6,75            | 10                  | 30                   | 0,9           | 235                | 2,47          | 60             |
| IV-MILLENNIUM-LL-076 | 76                  | 91                 | 7,5             | 10                  | 30                   | 0,9           | 300                | 3,14          | 60             |
| IV-MILLENNIUM-LL-080 | 80                  | 95                 | 7,5             | 10                  | 30                   | 0,9           | 320                | 3,28          | 60             |
| IV-MILLENNIUM-LL-102 | 102                 | 117,5              | 7,75            | 10                  | 30                   | 0,9           | 400                | 4,20          | 60             |

Hadice MILLENNIUM LL s nerezovou hygienickou koncovkou typu DIN, upevňována nerezovou lisovací objímkou používaná při výrobě smetany do kávy v jedné Polské mlékárně.

